


Czujnik przewodności kondukcyjny

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

technika cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w sposób analogowy - EIO104 pozwala na stworzenie dwóch sygnałów analogowych z inteligentnych czujników IO-Link wykrywających kilka wartości procesowych.



- 1 Uszczelka FKM (do uszczelnienia z tyłu - brak odporności na ciśnienie) / usuwalne
 2 wstępnie zamontowany pierścień uszczelniający PEEK (usuwalne) / obszar uszczelnienia metalicznego rowek na pierścień uszczelniający DIN 3869-21
 3



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link UK CA

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający opcjonalnie: uszczelka PEEK do warunków higienicznych zgodnie z EHEDG

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Media	Ciecze przewodzące
Uwaga na temat mediów	ultra czysta woda
Nie stosować do	Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Function and features".
Temperatura medium [°C]	-25...100; (< 1 h: 150)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
Odporność na podciśnienie [mbar]	-1000

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 60
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	2
Zasada pomiaru	konduktiv

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------



Czujnik przewodności kondukcyjny

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	1	
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy; IO-Link	
Funkcja wyjścia	wyjście analogowe; skalowany; wybierany przewodność / temperatura	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20	
Maks. obciążenie [Ω]	500	
Zakres pomiaru / nastaw		
Pomiar przewodności		
Zakres pomiarowy [μS/cm]	0,04...1000	
Pomiar temperatury		
Zakres pomiarowy [°C]	-25...150	
Dokładność / odchylenie		
Pomiar przewodności		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	3 % MW ± 0,03 μS/cm	
Rozdzielczość [μS/cm]	0,001	(0...9,999)
	0,01	(10...99,99)
	0,1	(100...1000)
Dryft [%/K]	0,1 %/K MW	
Powtarzalność	1 % MW ± 0,010 μS/cm	
Stabilność długotrwała	1,5 % MW ± 0,015 μS/cm	
Pomiar temperatury		
Dokładność [K]	20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K	
Powtarzalność [K]	0,2	
Rozdzielczość [K]	0,1	
Czasy reakcji		
Pomiar przewodności		
Czas reakcji [s]	< 2; (T09; Tłumienie = 0)	
Pomiar temperatury		
Czas reakcji [s]	< 9; (T09)	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Measuring Sensor, Identification and Diagnosis	
SIO tryb	nie	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	1	
Min.czas cyklu procesu [ms]	5,6	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	domyślnie	1455



Czujnik przewodności kondukcyjny

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68)
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	173
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	329,9
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PEEK
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający opcjonalnie: uszczelka PEEK do warunków higienicznych zgodnie z EHEDG
Uwagi		
Uwagi		MW = Wielkość mierzona
Uwagi		technika cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w sposób analogowy - EIO104 pozwala na stworzenie dwóch sygnałów analogowych z inteligentnych czujników IO-Link wykrywających kilka wartości procesowych.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodowanie: A; Styki: połączane		
		



Czujnik przewodności kondukcyjny

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

Podłączenie



OUT1

IO-Link

OUT2

wyjście analogowe

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =

czarny

BN =

brązowy

BU =

niebieski

WH =

biały